

Verbrauchsmaterial

Ausbrechstifte Gbm.


Unsere weiterentwickelten und zum Gebrauchsmuster angemeldeten Ausbrechstifte für konventionelles und dynamisches Ausbrechen ohne Unterwerkzeuge.

Kompatibel zu:

MEURER EasySetter ES-165 Retrofit,
 Metall+Plastic CNC-Setter ESCNC und
 silcoplan SilcoSet pat.


Flachstift FST 18

ø 1,8mm




Ringschneidestift RSC 30

ø 3mm




Ringschneidestift RSC 50

ø 5mm




Ringspitzenstift RSP 30

ø 3mm



Ringspitzenstift RSP 50

ø 5mm



Liniensegmente pat. pend.


Die Liniensegmente mit entsprechendem Stiftfuß ist eine zum Patent angemeldete Neuentwicklung von silcoplan. Sie werden für kleine und schwierig zugängliche Ausbrechstellen eingesetzt.

Der Stiftfuß wird mit unserem Handsetzgerät manuell plaziert. Mit diesem lassen sich sowohl die Liniensegmente aufsetzen als auch einzelne Stifte in die Holzform eintreiben.

Speziell bei Reparaturen an der Stanze oder dem Nachsetzen einzelner Stifte ist diese Einrichtung hilfreich.


Das Mundstück des Gerätes ist frei drehbar, so dass sich die Winkellage der Liniensegmente in aufgesetztem Zustand noch korrigieren lässt.

Stiftfuß STF




Liniensegment LS 5

5mm



Liniensegment LS 18

18mm



Liniensegment LS 26

26mm

